




Anslutningskabel hona

ADOAF032MSS0005H03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC148
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning totalt	[A]	3
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 68
Mekaniska data		
Mått	[mm]	17 x 10 x 26
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		Mässing, förnicklad

E11493



Anslutningskabel hona

ADOAF032MSS0005H03

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm



Anslutning



BK = Ledarfärger :
BN = svart
BU = brun
 blå