



Anslutningskabel hona

ADOGF030VAS0025E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 60 AC / < 75 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklass	IP 68

Mekaniska data

Mått [mm]	10 x 10 x 31
Material	PVC
Gjuten-body material	PVC
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Anslutningskabel hona

ADOGF030VAS0025E03

Elektrisk anslutning

kabel: 25 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)


Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå