


Konfektionierbar hankontakt

SSTA050MSSFKPG

Utgående artikel

Alternativartiklar: EVC817

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

< 45 AC / < 70 DC

Max. strömbelastning totalt [A]

4; (...40 °C)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-25...85

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt [g]

26,5

Material

PA

Gjuten-body material

PA

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Konfektionierbar hankontakt

SSTA050MSSFKPG

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 4...6 mm

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

