


E11510



Lös honkontakt

SDOAH042MSSFKPG



Applikation		
Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift	
Silikonfri	ja	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	4; (...40 °C)
Utgångar		
Elektriskt utförande	PNP	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass	IP 68	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	28,6
Mått	[mm]	30 x 18 x 35
Material	PA	
Gjuten-body material	PA	
Material mutter	Mässing, förnicklad	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	

E11510



Lös honkontakt

SDOAH042MSSFKPG

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 4...6 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

