


Adapter hankontakt

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)



1 O-ring



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC/DC
---------------------	-----	-------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 68
----------------	-------

Mekaniska data

Vikt	[g]	30,743
------	-----	--------

Anslutningsgänga	M16 x 1,5
------------------	-----------

Material	formgjuten zink förnicklad
----------	----------------------------

Gjuten-body material	formgjuten zink, förnicklad
----------------------	-----------------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Adapter hankontakt

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

Elektrisk anslutning

kabel: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: formgjuten zink, förnicklad



Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit