


Lomberingsklämma för kontakter

LOCKRING M12(10X)

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Utförande för M12-kontakter med ingjuten kabel, M12-mutterns maximala bredd 11 mm

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -20...60

Mekaniska data

Material PA

Anmärkning

Förpackning 10 antal