


Lös honkontakt

SDOAH030MSSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC
---------------------	-----	----------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Vikt	[g]	25
------	-----	----

Mått	[mm]	35 x 20 x 30
------	------	--------------

Material	PBT
----------	-----

Gjuten-body material	PBT
----------------------	-----

Material mutter	PA
-----------------	----

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E11535



Lös honkontakt

SDOAH030MSSFKPG

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: C; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: PA



Anslutning

