


Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0002C04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC526

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 50 AC / < 60 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	93
Mått [mm]	15 x 15 x 46,5
Material	TPU
Gjuten-body material	TPU
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0002C04

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm, skärmad; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm är ej ansluten



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit