


Konfektionierbar hankontakt

SSTGF030MSSFPKG



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 50 AC / < 75 DC

Skyddsklass

III

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

14,8

Material

PA

Gjuten-body material

PA

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Konfektionierbar hankontakt


SSTGF030MSSFPKG

Elektrisk anslutning

Inpressningsteknik: 0,14...0,38 mm²; Ledarisolering: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Mantel: Ø 3...5 mm

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

