


Konfektionierbar hankontakt

SSTGF040MSSFPG



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 60 AC / < 75 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 68

Mekaniska data

Vikt [g]	14,9
Mått [mm]	12 x 12 x 35,5
Material	PA
Gjuten-body material	PA
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Konfektionierbar hankontakt


SSTGF040MSSFPG

Elektrisk anslutning

Inpressningsteknik: 0,14...0,38 mm²; Ledarisolering: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Mantel: Ø 3...5 mm

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

