


Lös honkontakt

SDOGF030MSSFPG



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

< 45 AC / < 70 DC

Skyddsklass

III

Max. strömbelastning totalt [A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt [g]

17,2

Material

PA

Gjuten-body material

PA

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Lös honkontakt


SDOGF030MSSFKPG

Elektrisk anslutning

Inpressningsteknik: 0,14...0,38 mm²; Ledarisolering: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Mantel: Ø 3...5 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

