


Y-splitter

T SPLITTER M12/2XUS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EBC113

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. strömbelastning per modul	[A]	4
Max. strömbelastning totalt	[A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 68

Mekaniska data

Vikt	[g]	34,8
Material		PUR

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Y-splitter

T SPLITTER M12/2XUS

Elektrisk anslutning

Anslutning

