


T-stycke

T SPLITTER M12/2XUS



Applikation

Utförande	för tryckvakter/givare PNI
-----------	----------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. strömbelastning per modul	[A]	3
Max. strömbelastning totalt	[A]	3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 68

Mekaniska data

Vikt	[g]	38,2
Material		PUR

Anmärkning

Anmärkning	orientering horisontell anslutning A/B (för vertikala givare)
Förpackning	1 antal

T-stycke

T SPLITTER M12/2XUS

Elektrisk anslutning

Anslutning

