


Y-splitter

Safety splitter box



Applikation

Utförande T-stycke för pseudo-seriell anslutning av säkerhetsgivare

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. strömbelastning per modul [A]	4
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 68

Mekaniska data


Vikt [g]	31,4
Material	PUR
Gjuten-body material	PUR
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Y-splitter

Safety splitter box

Elektrisk anslutning**Anslutning****Elektrisk anslutning - Honkontakt**

Anslutning: 1 x M12; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad

Anslutning: 1 x M12; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad