


E11572



Anslutningskabel

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 60 AC / < 75 DC
Skyddsklass	III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklass	IP 50

Mekaniska data

Vikt [g]	113,9
Material	PUR
Gjuten-body material	PUR
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 3 m, PVC, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x Sub D, rak; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad



Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad



E11572



Anslutningskabel

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

Anslutning

