


Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH040VAS0002E04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVT073

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...100

Kapslingsklass

IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Mått

[mm]

15 x 15 x 41,5

Material

PVC

Gjuten-body material

PVC

Material mutter

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH040VAS0002E04

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit