


Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH040VAS0005E04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------------------	---------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...100
Kapslingsklass	IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Mått [mm]	15 x 15 x 41,5
Material	PVC
Gjuten-body material	PVC
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH040VAS0005E04

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit