


Adapter hankontakt

ESTGH050MSS00,5E05 (M16)



1 O-ring



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 125 AC/DC
---------------------	-----	-------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 68
----------------	-------

Mekaniska data

Vikt	[g]	20,3
------	-----	------

Anslutningsgंगा	M16
-----------------	-----

Material	formgjuten zink förnicklad
----------	----------------------------

Gjuten-body material	formgjuten zink, förnicklad
----------------------	-----------------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Adapter hankontakt


ESTGH050MSS00,5E05 (M16)

Elektrisk anslutning

kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm²

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: formgjuten zink, förnicklad



Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
WH =	vit
YE =	gul