


E11590



Plug med CANbus termineringsmotstånd

SSTGH050ZDAFKPG



Applikation		
Speciella egenskaper		guldpläterade stift
Applikation		CAN-buss
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 68
Mekaniska data		
Vikt	[g]	8,39
Mått	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		formgjuten zink, förnicklad
Anmärkning		
Anmärkning		CAN-bussmotståndet (120 Ω) är inbyggt i M12-kontakten
Förpackning		1 antal

E11590




Plug med CANbus termineringsmotstånd

SSTGH050ZDAFKPG

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: ...0,6 Nm



Anslutning

