


E11601



Chassikontakt hona

EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)



1 O-ring



Elektriska data

Anslutningsspänning [V] < 30 AC / < 36 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklass IP 67

Mekaniska data

Vikt [g] 33

Anslutningsgånga PG 9

Material Mässing förnicklad

Gjuten-body material Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning 1 antal

E11601



Chassikontakt hona

EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)

Elektrisk anslutning

kabel: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad



Anslutning

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Färgkodning enligt
DIN 47100 Ledarfärger :

BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
WH =	vit
YE =	gul