


E11627



T-stycke

T SPLITTER M12/2XUS



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. strömbelastning per modul	[A]	3
Max. strömbelastning totalt	[A]	3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 68

Mekaniska data

Vikt	[g]	39,7
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		Mässing, förnicklad

Tillbehör

Ingående delar	Skyddskåpor: 1
----------------	----------------

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

T-stycke

T SPLITTER M12/2XUS

Elektrisk anslutning

Anslutning



Anslutning: 1 x M12; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad