


## Anslutningskabel

VDOGH050VAS0001E05STGH050VAS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

## Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

&lt; 30 AC / &lt; 36 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...100

Kapslingsklass

IP 68; IP 69K

## Mekaniska data

Material

PVC

Gjuten-body material

PVC

Material mutter

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

## Anmärkning

Förpackning

1 antal



## Anslutningskabel

VDOGH050VAS0001E05STGH050VAS

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;  
Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Anslutning



### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;  
Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm

