


Anslutningskabel

VDOGH050VAS0005E05STGH050VAS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...100

Kapslingsklass

IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Material

PVC

Gjuten-body material

PVC

Material mutter

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Anmärkning

Förpackning

1 antal




Anslutningskabel

VDOGH050VAS0005E05STGH050VAS

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm

