


E11645



Anslutningskabel hona

ADOAO140MSS0002B11



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 30 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	3
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	197,2
Mått	[mm]	45 x 20 x 49
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

E11645



Anslutningskabel hona


ADOAO140MSS0002B11

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, svart, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M16, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M: inte använd
U: inte använd
Ledarfärger :

BK = svart
BN = brun
BU = blå
GN = grön
GY = grå
PK = rosa
VT = violett
WH = vit
YE = gul
RD = röd