


Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

AVSAC031PLS0005H03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

< 24 AC/DC

Överspänningsskydd

ja; (VDR)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-20...80

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Mått [mm]

21,5 x 18 x 32

Material

PP; FKM

Gjuten-body material

PP / FPM

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt


AVSAC031PLS0005H03

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp C (industriell standard), vinklad; Gjuten kåpa: PP / FPM; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning



BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 GN/YE = blå
 grön/gul