


E11658



Lös honkontakt

SDOAH040MSSFKPG



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 250 AC/DC
Max. strömbelastning totalt [A]	4; (...40 °C)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...100
Kapslingsklass	IP 68

Mekaniska data

Vikt [g]	30,2
Mått [mm]	35 x 20 x 30
Material	PA
Gjuten-body material	PA
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E11658



Lös honkontakt


SDOAH040MSSFKPG

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

