


Y-anslutningskabel

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC503

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



3-1 ingångskabel grå
3-2 octaviskabel svart

Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

65

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Antal portar i splitboxen

2

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Y-anslutningskabel

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 0,25 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning

