


Anslutningskabel hona

ADOAH040MSN0002A04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Applikation

Ex zon 1

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 15 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Mått

[mm]

27 x 15 x 39

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Anmärkning

vid användande av kontakter i explosionsskyddade (ATEX) utrymmen finns speciella krav beträffande kabeldragning.

installationsföreskrifternas krav måste ovillkorligen tas i beaktande av användaren under dennes enskilda ansvar.

Förpackning

1 antal



Anslutningskabel hona


ADOAH040MSN0002A04

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PUR / PVC, blå, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
GY =	brun
WH =	grå
	vit