


E11697



Anslutningskabel hona

ADOAO140MSS0005B11



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 30 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Vikt	[g]	421,5
Mått	[mm]	45 x 20 x 49
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Anslutningskabel hona


ADOAO140MSS0005B11

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M16, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M:	inte använd
U:	inte använd
	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
VT =	violett
WH =	vit
YE =	gul
RD =	röd