


Splitbox

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EBC003

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning per modul

[A]

4

Max. strömbelastning totalt

[A]

10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-15...80

Kapslingsklass

IP 67



Splitbox


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Mekaniska data		
Mått	[mm]	28 x 60 x 118
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Antal portar i splitboxen		4
Anslutningstyp		M12


Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - Anslutning

Anslutning: 1 x M23; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning





Splitbox

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 4 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm

