




Splitbox

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EBC007
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning per modul	[A]	4
Max. strömbelastning totalt	[A]	10
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-15...80
Kapslingsklass		IP 67



Splitbox


ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Mekaniska data		
Mått	[mm]	28 x 60 x 125
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Antal portar i splitboxen		6
Anslutningstyp		M12

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - Anslutning

Anslutning: 1 x M23; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning

+	19	1 (1...6)	C
-	6	3 (1...6)	C
±	12	5 (1...6)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C

E11731



Splitbox

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 6 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm

