


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning per modul	[A]	4
Max. strömbelastning totalt	[A]	12

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-15...80
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Material	TPU
Gjuten-body material	TPU

E11733



Splitbox

ZDO8H050MSS0010H11

Antal portar i splitboxen	8
Anslutningstyp	M12

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm





Splitbox

ZDO8H050MSS0010H11

Anslutning

<u>BN</u>	1 (1...8)	C
<u>BU</u>	3 (1...8)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH/GY</u>	2 (7)	C
<u>GY/BN</u>	2 (8)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C
<u>BK</u>	4 (7)	C
<u>VT</u>	4 (8)	C

	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
WH =	vit
YE =	gul