


Splitbox

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EBC002

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning per modul

[A]

4

Max. strömbelastning totalt

[A]

12

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-15...80

Kapslingsklass

IP 67

Splitbox

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Mekaniska data		
Mått	[mm]	28 x 60 x 118
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Antal portar i splitboxen		4
Anslutningstyp		M12

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	4 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön


Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - Anslutning

Anslutning: 1 x M23; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning



E11735



Splitbox

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 4 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm

