


E11736



Anslutningskabel hona

ADOGK120MSS0005H12



Applikation		
Speciella egenskaper		Halogenfri
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 63 AC/DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	732
Mått	[mm]	26 x 26 x 85
Material		PUR svart
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		Mässing, förnicklad
Åtdragningsmoment	[Nm]	2
Anmärkning		
Förpackning		1 antal



Anslutningskabel hona


ADOGK120MSS0005H12

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M23, rak; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
WH =	vit
YE =	gul