


E11740



Anslutningskabel hona

ADOAK120MSS0010H12



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 63 AC/DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

1390

Mått

[mm]

51 x 26 x 70

Material

PUR svart

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

Mässing, förnicklad

Åtdragningsmoment

[Nm]

2

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Anslutningskabel hona

ADOAK120MSS0010H12

Elektrisk anslutning


kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M23, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
WH =	vit
YE =	gul