


E11743



Anslutningskabel hona

ADOGK190MSS0010H19



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 63 AC/DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

8

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

2197

Mått

[mm]

26 x 26 x 85

Material

PUR svart

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

Mässing, förnicklad

Åtdragningsmoment

[Nm]

2

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E11743



Anslutningskabel hona


ADOGK190MSS0010H19

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M23, rak; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad





Anslutningskabel hona

ADOGK190MSS0010H19

Anslutning

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
VT =	violett
WH =	vit
YE =	gul