


E11745



Anslutningskabel hona

ADOAK190MSS0005H19



Applikation		
Speciella egenskaper		Halogenfri; För användning i släpkedja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 63 AC/DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	8
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	1165
Mått	[mm]	51 x 26 x 70
Material		PUR svart
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		Mässing, förnicklad
Åtdragningsmoment	[Nm]	2
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 2 m/s
	Böjningscykler	> 500000
	Torsion/vridningsvinkel	± 30 °/m
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

E11745



Anslutningskabel hona


ADOAK190MSS0005H19

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M23, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad





Anslutningskabel hona

ADOAK190MSS0005H19

Anslutning

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
VT =	violett
WH =	vit
YE =	gul