


Y-anslutningskabel

YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

195,8

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Tätningmaterial

FKM

Antal portar i splitboxen

2

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Y-anslutningskabel

YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart transparent; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad



Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

