



E11774



Lös honkontakt

SDOGH050MSSFKPG



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 45 AC / < 70 DC
Max. strömbelastning totalt [A]	4; (...40 °C)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...100
Kapslingsklass	IP 68

Mekaniska data

Vikt [g]	29,9
Mått [mm]	20 x 20 x 46
Material	PA
Gjuten-body material	PA
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E11774



Lös honkontakt


SDOGH050MSSFKPG

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

