


Splitbox

ProcessLine SB V4A 10m



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning per modul	[A]	4
Max. strömbelastning totalt	[A]	6

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-5...70
----------------------	------	---------



Splitbox

ProcessLine SB V4A 10m

Kapslingsklass	IP 69K; (för att säkerställa kapslingklassen måste medföljande skyddskåpor användas på oanvända uttag; Åtdragningsmoment: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
----------------	--

Godkännanden / tester

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	2487
-----------------------------------	------

Mekaniska data

Vikt [g]	2785,5
Mått [mm]	Ø 137,3 / L = 72
Material	gängad hylsa: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; Skyddskåpa: PP
Gjuten-body material	rostfritt stål
Antal portar i splitboxen	8
Anslutningstyp	M12

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	16 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Tillbehör

Ingående delar	Skyddskåpor: M12
----------------	------------------

Anmärkning


Anmärkning	Extern spänningsmatning enligt PELV
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR / PVC, svart, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

Elektrisk anslutning - spår


Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål



Splitbox

ProcessLine SB V4A 10m

Anslutning



Ledarfärger :

BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
VT =	violett
WH =	vit
YE =	gul

E11775

Splitbox

ProcessLine SB V4A 10m

