


# E11795



## Lös honkontakt

SDOAA030MSSFKPG



### Applikation

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
| Silikonfri           | ja                              |

### Elektriska data

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Anslutningsspänning [V]         | < 250 AC      |
| Max. strömbelastning totalt [A] | 4; (...40 °C) |

### Driftförhållanden

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
| Kapslingsklass            | IP 67    |

### Mekaniska data

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Vikt [g]             | 24,8                |
| Mått [mm]            | 35 x 20 x 30        |
| Material             | PA                  |
| Gjuten-body material | PA                  |
| Material mutter      | Mässing, förnicklad |

### Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

# E11795



## Lös honkontakt

SDOAA030MSSFKPG

### Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Mantel: Ø 4...6 mm

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x 1/2", vinklad; kodning: C; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



### Anslutning

