




Splitbox

ProcessLine SB V4A 25m



| Elektriska data                |      |            |
|--------------------------------|------|------------|
| Anslutningsspänning            | [V]  | 10...36 DC |
| Skyddsklass                    |      | III        |
| Max. strömbelastning per modul | [A]  | 4          |
| Max. strömbelastning totalt    | [A]  | 6          |
| Utgångar                       |      |            |
| Elektriskt utförande           |      | PNP        |
| Driftförhållanden              |      |            |
| Omgivningstemperatur           | [°C] | -5...70    |



## Splitbox

ProcessLine SB V4A 25m

|                |                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapslingsklass | IP 69K; (för att säkerställa kapslingklassen måste medföljande skyddskåpor användas på oanvända uttag; Åtdragningsmoment: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Godkännanden / tester

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 2487 |
|-----------------------------------|------|

## Mekaniska data

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt [g]                  | 5376                                                                                          |
| Mått [mm]                 | Ø 137,3 / L = 72                                                                              |
| Material                  | gängad hylsa: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; Skyddskåpa: PP |
| Gjuten-body material      | rostfritt stål                                                                                |
| Antal portar i splitboxen | 8                                                                                             |
| Anslutningstyp            | M12                                                                                           |

## Displayer / manöverelement

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| Display | Utgångsstatus | 16 x LED, gul |
|         | drift         | 1 x LED, grön |

## Tillbehör

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Ingående delar | Skyddskåpor: M12 |
|----------------|------------------|

## Anmärkning


|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Anmärkning  | Extern spänningsmatning enligt PELV |
| Förpackning | 1 antal                             |

## Elektrisk anslutning

kabel: 25 m, PUR / PVC, svart, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> + 16 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Elektrisk anslutning - spår


Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål



## Splitbox

ProcessLine SB V4A 25m

## Anslutning



## Ledarfärger :

|      |         |
|------|---------|
| BK = | svart   |
| BN = | brun    |
| BU = | blå     |
| GN = | grön    |
| GY = | grå     |
| PK = | rosa    |
| RD = | röd     |
| VT = | violett |
| WH = | vit     |
| YE = | gul     |

# E11847

## Splitbox

ProcessLine SB V4A 25m

