


Anslutningskabel hona

ADOGH080MSS0010K08

För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade.
Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.



Applikation

Speciella egenskaper

skärmad ledning

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

< 30 AC / < 36 DC

Skyddsklass

III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-25...80

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]

677

Mått [mm]

15 x 15 x 43

Material

PUR

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Anslutningskabel hona

ADOGH080MSS0010K08

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 6,6 mm, skärmad; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten



Anslutning



Färgkodning enligt DIN 47100

Ledarfärger :

BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
WH =	vit
YE =	gul
screen =	Skärm