


Lös honkontakt

SDOGH040VASFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVF565

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4; (...40 °C)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

26

Mått

[mm]

20 x 20 x 54

Material

PA

Gjuten-body material

PA

Material mutter

rostfritt stål

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E11861



Lös honkontakt

SDOGH040VASFKPG

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 4...6 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: rostfritt stål; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



Anslutning

