


Anslutningskabel med hankontakt

ASTAH050MSS0002H05

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC095

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Mått

[mm]

39 x 15 x 30

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Anslutningskabel med hankontakt


ASTAH050MSS0002H05

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	vit