


Chassikontakt hona

EDOGH050MSS00,7E05(M16)



1 O-ring



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 125 AC/DC
---------------------	-----	-------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 68

Mekaniska data

Vikt	[g]	25,1
Anslutningsgänga		M16
Material		formgjuten zink förnicklad
Gjuten-body material		formgjuten zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

E11917



Chassikontakt hona


EDOGH050MSS00,7E05(M16)

Elektrisk anslutning


kabel: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: formgjuten zink, förnicklad



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN/YE =	grön/gul
WH =	vit