


Anslutningskabel hona

ADOAH040VAS0040E04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVT066

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...100

Kapslingsklass

IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Mått

[mm]

26,5 x 15 x 38,5

Material

PVC

Gjuten-body material

PVC

Material mutter

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Anslutningskabel hona


ADOAH040VAS0040E04

Elektrisk anslutning


kabel: 40 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit