

E11963



Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS



Applikation		
Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift	
Silikonfri	ja	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 24 AC/DC
Överspänningsskydd	indikeringsdiod	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 67	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	183,5
Material	TPU	
Gjuten-body material	TPU	
Material mutter	Mässing, förnicklad	
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar	skruv	
	Etikett	



Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS


Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Elektrisk anslutning

kabel: 3 m, PUR / PVC, Halogenfri; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp A DIN, vinklad; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: förnicklad mässing

