


Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

AVDAA031PLS0010H03



Applikation		
Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri	
Silikonfri	ja	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 24 AC/DC
Överspänningsskydd		ja; (VDR)
Max. strömbelastning totalt	[A]	5
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	491,5
Mått	[mm]	28,5 x 29,5 x 47
Material		PP; FKM
Gjuten-body material		PP / FPM
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	



Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt


AVDAA031PLS0010H03

Elektrisk anslutning


kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp A DIN, vinklad; Gjuten kåpa: PP / FPM



Anslutning



BN = Ledarfärger :
BU = brun
GN/YE = blå
 grönn/gul