


Anslutningskabel hona

ADOAK120MSS0014B12

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
---------------------	-----	------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 65
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	51 x 26 x 58
------	------	--------------

Material	Mässing förnicklad
----------	--------------------

Gjuten-body material	Mässing, förnicklad
----------------------	---------------------

Material mutter	Mässing, förnicklad
-----------------	---------------------

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 14 m, PUR, svart, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm²

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M23, vinklad; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad; Låsning: Mässing, förnicklad



E11016



Anslutningskabel hona

ADOAK120MSS0014B12

Anslutning
